

Garant**Szczypce do ściągania izolacji, chromowane, izolowane wg VDE, długość całkowita: 160mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 728755 160 |
| GTIN | 4045197501653 |
| Klasa artykułu | 71B |

Opis**Wykonanie:**

Odchylane szczęki z ostrzami w kształcie litery V (do maks. zewn. 5 mm). Przegub wkładany, bez luzów i ze sprężyną rozwierającą. Ze śrubą ustalającą do ustawiania przekroju poprzecznego. Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału, **izolowane do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

szczęki chromowane.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| długość całkowita | 160 mm |
| norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| kształt ostrzy | Pryzma skrawająca |
| Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa |
| materiał | Stal węglowa (C70) |
| powierzchnia | chromowane |
| ze sprężyną rozwierającą | tak |

ze śrubą do regulacji na przekrój kabla

tak

Rodzaj produktu

Szczypce tnące