



Wkrętaki z główką Phillips z uchwytem „multicraft”, wielkość gniazda krzyżowego: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	668100 2
GTIN	7610733086641
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „multicraft”, z odpor. na obciąż. dynam. tworzywa sztucznego, o szczególnie dobrej przyczepności, nawet w zabrudzonej olejem dłoni. **Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools, o bardzo dużej tward. i wys. odporności na obciąż. dynamiczne. Powierzchnia chrom. i niklowana, końców. czar. Z 6-kątnym pogrubieniem do wspomagania kluczem.

Objaśnienie:

Ochrona przed ześlizgnięciem

Baryłkowany, ergonomiczny kształt uchwytu umożliwia ciągłą i nie męczącą pracę oraz przenoszenie dużych momentów obrotowych.

Gładki, zaokrąglony kształt końcówki uchwytu zapobiega obtarciu dłoni.

Oznakowanie wielkości i symbol ostrza.

do śrub o \varnothing : 3,1-5,2 mm

długość grotu: 100 mm

długość całkowita: 210 mm

6-kąt do wspomagania kluczem: 10 mm

Opis techniczny

do śrub o \varnothing	3,1-5,2 mm
długość całkowita	210 mm
wielkość gniazda krzyżowego	2
długość grotu	100 mm
6-kąt do wspomagania kluczem	10 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips

