

**Wybijaki zawleczek z uchwytem, Ø końcówek: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	746940 4
GTIN	7610733254910
Klasa artykułu	73B

**Opis****Wykonanie:**

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na całej długości. Specjalnie hartowane końce zapobiegają rozszczepianiu się wybijaka. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego, co zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa o specjalnej jakości (tzn. maks. twardość ok. 59 HRC, przy bardzo dużej ciągliwości), chromowana. Uchwyt w przyjaznej dla skóry otulinie elastomerowej.

**Opis techniczny**

długość trzpienia	67 mm
Ø końcówek	4 mm
długość całkowita	175 mm
Uchwyt	uchwyt z tworzywa sztucznego w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru
twardość ostrza	59 HRC
wykonanie obucha	specjalnie ulepszone cieplnie
materiał	Stal chromowo-wanadowa o specjalnej jakości
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Wybijaki zawleczek

