



## Wkrętaki z główką Phillips z uchwytem „multicraft”, wielkość gniazda krzyżowego: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	668100 3
GTIN	7610733086658
Klasa artykułu	63E

### Opis

#### Wykonanie:

**Uchwyt „multicraft”**, z odpor. na obciąż. dynam. tworzywa sztucznego, o szczególnie dobrej przyczepności, nawet w zabrudzonej olejem dłoni. **Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools, o bardzo dużej tward. i wys. odporności na obciąż. dynamiczne. Powierzchnia chrom. i niklowana, końców. czar. Z 6-kątnym pogrubieniem do wspomagania kluczem.

#### Objaśnienie:

Ochrona przed ześlizgnięciem

Baryłkowaty, ergonomiczny kształt uchwytu umożliwia ciągłą i nie męczącą pracę oraz przenoszenie dużych momentów obrotowych.

Gładki, zaokrąglony kształt końcówki uchwytu zapobiega obtarciu dłoni.

Oznakowanie wielkości i symbol ostrza.

do śrub o  $\varnothing$ : 5,3-7,2 mm

długość grotu: 150 mm

długość całkowita: 270 mm

6-kąt do wspomagania kluczem: 13 mm

### Opis techniczny

długość grotu	150 mm
6-kąt do wspomagania kluczem	13 mm
długość całkowita	270 mm
do śrub o $\varnothing$	5,3-7,2 mm
wielkość gniazda krzyżowego	3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips

