

**Wybijak zawleczek dla mechaników, Ø końcówki D: 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	747500 9
GTIN	7610733200542
Klasa artykułu	73B

**Opis****Wykonanie:**

Z okrągłego pręta stalowego, szczególnie smukłe i poręczne. Trzon radełkowany. Hartowane w całości, **specjalnie ulepszona końcówka do pobijania** zapobiega rozszczepianiu się punktaka. Najwyższy stopień twardości ostrza (ok. 59 HRC) i zachowana szczególna ciągliwość. Średnica rzeczywista mniejsza o Ø 0,05–0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

**Materiał:**

Specjalna stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość całkowita L<SUB>1</SUB>: 140 mm

długość trzpienia L<SUB>2</SUB>: 45 mm

Ø chwytu S: 12 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu S	12 mm
długość całkowita L<SUB>1</SUB>	140 mm
Ø końcówki D	9 mm
długość trzpienia L<SUB>2</SUB>	45 mm
twardość ostrza	59 HRC
wykonanie obucha	specjalnie hartowane końce
materiał	specjalna stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowany

