

**Klucze nastawne z przekładaną szczęką , długość całkowita: 255 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	813930 255
GTIN	7314150056361
Klasa artykułu	83F

Opis**Wykonanie:**

Ergonomiczny uchwyt z termoplastycznego elastomeru. Szczęki nachylone pod kątem 15°. Klucze kuty matrycowo, hartowane i chromowane. **Możliwość stosowania klucza do montażu rur** po przełożeniu do wewnątrz ruchomej, ząbkowanej szczęki. Szczęka ząbkowana jest hartowana indukcyjnie i gwarantuje pewny uchwyt rur.

Norma:**ISO 6787; ASME B107.8M-2003**

maksymalna rozwartość klucza: 33 mm

długość całkowita: 10 cal

Opis techniczny

maksymalna rozwartość klucza	33 mm
długość całkowita	255 mm
długość całkowita	10 cal
masa	430 g
norma	ASME B107.8M-2003
norma	ISO 6787
pozycja szczęki	15 stopni
metoda wykonania	precyzyjnie hartowany i chroniony przed rdzewieniem
materiał	Wysokowydajny stop stali

powierzchnia	chromowany
nieiskrzący	nie
szczęki dwustronne	tak
podziałka	tak
funkcja grzechotki	nie
nasadka uchwytu	tak