



Taśma z włókna szklanego do wciągania przewodów Kati® Blitz compact w kasecie z tworzywa, Długość linki: 50 m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	814870 50
GTIN	2050000998102
Klasa artykułu	86A

Opis

Wykonanie:

Linka z włókna szklanego o grubości 3 mm, nadzwyczaj **sztywna** (do 5 kN) przy posuwie, a mimo to **nadzwyczaj giętka** (do promienia 55 mm) idealna do wciągania przewodów w już ułożone rury albo w przypadku wielu kolan rurowych.

z obu stron wklejone tulejki końcowe z gwintem M5 do mocowania końcówek sprężynowych, płaszczy kabli lub uszek i oczek.

w dostawie::

wraz z wyposażeniem w szczelnej kasetce z tworzywa sztucznego: 2 końcówki sprężynowe o \varnothing 7 i \varnothing 10 mm, 5 oczek, 1 płaszcz do przewodów o \varnothing 6-9 mm, 5 tulejek końcowych, 3 tulejki łączące, 1 specjalny klej 3 g, 1 uchwyt Power Disk.

Wytrzymałość na rozciąganie: 1 kN

Opis techniczny

Wytrzymałość na rozciąganie	1 kN
Długość linki	50 m

Akcesoria

Tuleja początkowa M5	814740
Klej	814750
Środek poślizgowy do kabla	814760
Sprężynująca końcówka sferyczna M5 Ø główki 10 mm	814720 10
Uchwyt przesuwny Easy Grip	814775
Płaszcz do linek M5 typ 6	814710 6
Sprężynująca końcówka sferyczna M5 Ø główki 7 mm	814720 7
Płaszcz do linek M5 typ 10	814710 10
Gruszka początkowa M5 z uchem	814730