



Wkrętaki z główką Phillips z kapturem do pobijania, wielkość gniazda krzyżowego: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	668300 3
GTIN	4013288017758
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, z **miękkimi wkładkami** (poza wielk. 4) i z **nasadką do pobijania**. **Grot 6-kątny** ze specjalnej stali odpornej na obciążenia dynamiczne, **przechodzący przez uchwyt**, 6-kąt do wspomaganie kluczem. Powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.

Zastosowanie:

Wkrętaki z główką Phillips do wkrętów z nacięciem krzyżowym wg DIN 7962, strona 1 (również Phillips Recess).

do śrub o \varnothing : 5,3 – 7,2 mm

długość grotu: 150 mm

długość całkowita: 262 mm

6-kąt do wspomaganie kluczem: 13 mm

Opis techniczny

do śrub o \varnothing	5,3 – 7,2 mm
wielkość gniazda krzyżowego	3
6-kąt do wspomaganie kluczem	13 mm
długość całkowita	262 mm
długość grotu	150 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
końcówka do pobijania	tak

