



## Wkrętaki z główką Phillips z kapturem do pobijania, wielkość gniazda krzyżowego: 2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	668300 2
GTIN	4013288191199
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Wykonanie:

**Uchwyt Kraftform** z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, z **miękkimi wkładkami** (poza wielk. 4) i z **nasadką do pobijania**. **Grot 6-kątny** ze specjalnej stali odpornej na obciążenia dynamiczne, **przechodzący przez uchwyt**, 6-kąt do wspomaganie kluczem. Powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.

#### Zastosowanie:

**Wkrętaki z główką Phillips** do wkrętów z nacięciem krzyżowym wg DIN 7962, strona 1 (również Phillips Recess).

do śrub o  $\varnothing$ : 3,1-5,2 mm

długość grotu: 100 mm

długość całkowita: 205 mm

6-kąt do wspomaganie kluczem: 10 mm

### Opis techniczny

6-kąt do wspomaganie kluczem	10 mm
długość grotu	100 mm
wielkość gniazda krzyżowego	2
długość całkowita	205 mm
do śrub o $\varnothing$	3,1-5,2 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
końcówka do pobijania	tak

