



Wkrętaki z główką Phillips z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane, wielkość gniazda krzyżowego: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	668600 2
GTIN	4013288148711
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot **w pełni izolowane do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682**. Każdy wkrętak jest testowany osobno na przebicie w kąpielii wodnej.

Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego antyudarowego, **ze zintegrowanymi elementami miękkimi**, ułatwiający przenoszenie siły i chroniący dłonie przed odciskami.

Grot ze specjalnej stali wysokostopowej. Powierzchnia chromowana na matowo, ostrze czarne lub niklowane chemicznie metodą Lasertip.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do śrub o \varnothing : 3,1-5,2 mm

długość grotu: 100 mm

długość całkowita: 205 mm

końcówka grotu: Lasertip

Opis techniczny

długość grotu	100 mm
długość całkowita	205 mm
końcówka grotu	Lasertip
do śrub o \varnothing	3,1-5,2 mm
wielkość gniazda krzyżowego	2
izolacja elektryczna	VDE 1000 V

norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips