



## Wkrętaki z główką Phillips z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane, wielkość gniazda krzyżowego: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	668600 3
GTIN	4013288191113
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyt i grot **w pełni izolowane do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682**. Każdy wkrętak jest testowany osobno na przebicie w kąpeli wodnej.

**Uchwyt Kraftform** z tworzywa sztucznego antyudarowego, **ze zintegrowanymi elementami miękkimi**, ułatwiający przenoszenie siły i chroniący dłonie przed odciskami.

**Grot** ze specjalnej stali wysokostopowej. Powierzchnia chromowana na matowo, ostrze czarne lub niklowane chemicznie metodą Lasertip.

#### Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do śrub o  $\varnothing$ : 5,3-7,2 mm

długość grotu: 150 mm

długość całkowita: 262 mm

końcówka grotu: Lasertip

### Opis techniczny

długość grotu	150 mm
długość całkowita	262 mm
do śrub o $\varnothing$	5,3-7,2 mm
końcówka grotu	Lasertip
wielkość gniazda krzyżowego	3
izolacja elektryczna	VDE 1000 V

norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips