



Wkrętaki z główką Phillips z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane, wielkość gniazda krzyżowego: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	668600 4
GTIN	4013288027818
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot **w pełni izolowane do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682**. Każdy wkrętak jest testowany osobno na przebicie w kąpielii wodnej.

Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego antyudarowego, **ze zintegrowanymi elementami miękkimi**, ułatwiający przenoszenie siły i chroniący dłonie przed odciskami.

Grot ze specjalnej stali wysokostopowej. Powierzchnia chromowana na matowo, ostrze czarne lub niklowane chemicznie metodą Lasertip.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.
izolacja elektryczna: VDE 1000 V
do śrub o \varnothing : 7,3 – 12,7 mm
długość grotu: 200 mm
długość całkowita: 312 mm
końcówka grotu: czarna

Opis techniczny

do śrub o \varnothing	7,3 – 12,7 mm
długość całkowita	312 mm
wielkość gniazda krzyżowego	4
końcówka grotu	czarna
długość grotu	200 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V

norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips