

**Garant****Uniwersalne obcinaki do rur****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	818150
GTIN	4045197595645
Klasa artykułu	81C

**Opis****Wykonanie:**

Szczególnie solidna konstrukcja dla wysokich obciążeń. Dokładne i niezawodne cięcie za pomocą 4 szeregowo ustawionych rolek prowadzących.

Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Szybkie nastawianie wrzeciona na zasadzie grzechotki z cofaniem sprężynowym. Zamienny krążek tnący do nr 818110.

**Zalety:**

Wysoka trwałość dzięki **krążkowi tnącemu pokrytemu powłoką TiN**.

Mniejszy nakład siły i krótszy czas pracy dzięki:

- **ergonomicznemu uchwytowi**
- **lekkiej konstrukcji**
- **łożyskowanym igiełkowo rolkom prowadzącym i krążkowi tnącemu**
- **wyjmowanemu okrawaczowi z powłoką z TiN na grocie S20.**

**Zastosowanie:**

Zastosowanie do cięcia rur ze stali VA, aluminium, mosiądzu i miedzi.

**Opis techniczny**

do rur o $\varnothing$ zewn.	6 - 76 mm
szerokość krążka tnącego	6,2 mm
otwór w krążku tnącym	4,85 mm
$\varnothing$ krążków tnących	19 mm
masa	880 g

długość	245 - 325 mm
wysokość	40 mm
szerokość	100 mm
liczba rolek prowadzących	4
liczba krążków tnących	1
nadaje się do rur z	Miedź
nadaje się do rur z	Aluminium
nadaje się do rur z	mosiężne
nadaje się do rur z	VA
z funkcją grzechotki	nie
Rodzaj produktu	Obcinaki do rur

## Akcesoria

Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne do stali stopowej do rur o Ø do 35 mm	814920 35
Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne do stali stopowej do rur o Ø do 54 mm	814920 54
Zamienny krążek tnący	818110
Sworzeń kółeczka	819630
Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne do stali stopowej do rur o Ø do 54E mm	814920 54E
Zestaw rolek prowadzących z łożyskami igiełkowymi 16-elem.	818035