



Wkrętaki Pozidriv, z uchwytem Kraftform, całkowicie izolowane, wielkość gniazda krzyżowego: 0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	668700 0
GTIN	4013288032782
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot **w pełni izolowane do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682**. Każdy wkrętak jest testowany osobno na przebicie w kąpeli wodnej.

Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego antyudarowego, **ze zintegrowanymi elementami miękkimi**, ułatwiający przenoszenie siły i chroniący dłoń przed odciskami.

Grot ze specjalnej stali wysokostopowej. Powierzchnia chromowana na matowo, ostrze czarne lub niklowane chemicznie metodą Lasertip.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do śrub o \varnothing : do 2 mm

długość grotu: 80 mm

długość całkowita: 161 mm

końcówka grotu: czarny

Opis techniczny

długość grotu	80 mm
wielkość gniazda krzyżowego	0
końcówka grotu	czarny
długość całkowita	161 mm
do śrub o \varnothing	do 2 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V

norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak Pozidriv