



Wkrętaki do śrub Phillips z uchwytem Kraftform, mniejsza \varnothing grotów całkowicie izolowane, wielkość gniazda krzyżowego: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	668620 2
GTIN	4013288160164
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot **w pełni izolowane do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682**. Każdy wkrętak jest testowany osobno na przebicie w kąpielii wodnej.

Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego antyudarowego, **ze zintegrowanymi elementami miękkimi**, ułatwiający przenoszenie siły i chroniący dłoń przed odciskami.

Grot ze specjalnej stali wysokostopowej, pokryty fosforanem cynku.

Zmniejszona średnica grotu z izolacją przydatną przy montażu zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (\varnothing grotu = \varnothing izolacji w przedniej części grotu).

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do śrub o \varnothing : 3,1-5,2 mm

długość grotu: 100 mm

długość całkowita: 205 mm

Opis techniczny

długość grotu	100 mm
wielkość gniazda krzyżowego	2
długość całkowita	205 mm
do śrub o \varnothing	3,1-5,2 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętak z główką Phillips