



Wkrętaki Pozidriv, z uchwytem Kraftform, mniejsza \emptyset grotów całkowicie izolowane, wielkość gniazda krzyżowego: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	668720 1
GTIN	4013288160188
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot **w pełni izolowane do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682**. Każdy wkrętak jest testowany osobno na przebicie w kąpielii wodnej.

Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego antyudarowego, **ze zintegrowanymi elementami miękkimi**, ułatwiający przenoszenie siły i chroniący dłoń przed odciskami.

Grot ze specjalnej stali wysokostopowej, pokryty fosforanem cynku.

Zmniejszona średnica grotu z izolacją przydatną przy montażu zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (\emptyset grotu = \emptyset izolacji w przedniej części grotu).

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do śrub o \emptyset : 2,1–3 mm

długość grotu: 80 mm

długość całkowita: 178 mm

Opis techniczny

długość całkowita	178 mm
długość grotu	80 mm
do śrub o \emptyset	2,1–3 mm
wielkość gniazda krzyżowego	1
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętak Pozidriv