

**ROLLER****Gwintownice „Central“, komplet w blaszanej skrzynce, typ: 3/8-114****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	820300 3/8-114
GTIN	4044942047477
Klasa artykułu	84B

**Opis****Wykonanie:**

Szybka wymiana gwintowników poprzez nałożenie na głowicę ramienia z grzechotką szybkie i pewne ryglowanie. Gwintowniki z długą tulejką prowadzącą i dokładnie nastawionymi narzynkami. Wymienne narzynki nadzwyczaj odporne na ścieranie. Przełącznik kierunku pracy grzechotki. Ramię gwintownicy odkręcane. Po odwróceniu narzynek możliwość gwintowania aż do ścianki lub już uprzednio zainstalowanych króćców, kołnierzy itp. Nie nadają się do rur ze stali VA.

**Zastosowanie:**

Jako lekka i poręczna gwintownica budowlana. **Mała  $\varnothing$  głowicy umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach.**

**Pasuje do :**

Gwintów Whitwortha wg DIN 2999, **zbieżność 1:16.**

**Zawartość:**

odpowiednie głowice gwinciarские po 1 szt. (do gwintów rurowych Whitwortha): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1 1/4 cala

Ramię grzechotki: 1 szt.

**wskazówka:**

Poniższe części można otrzymać na zamówienie również oddzielnie:

- **ramię z grzechotką nr 820600**
- **walizka z blachy stalowej nr 820620**

· **kompletne głowice skrawające ze szczękami nr 820650 oraz szczęki zamienne nr 820670.**  
W zamówieniu podawać żadaną wielkość.

## Opis techniczny

głowica do gwintów rurowych Whithwortha	1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 cal
liczba ramion grzechotki	2
norma	DIN EN 10226
Opakowanie	Walizka z blachy stalowej

## Akcesoria

Głowice z nożami Rodzaj gwintu R1/2	820650 R1/2
Głowice z nożami Rodzaj gwintu R1.1/4	820650 R1.1/4
Ramiona z grzechotką „Central” typ C1.1/4	820600 C1.1/4
Głowice z nożami Rodzaj gwintu R3/8	820650 R3/8
Głowice z nożami Rodzaj gwintu R3/4	820650 R3/4
Głowice z nożami Rodzaj gwintu R1	820650 R1
Skrzynki z blachy stalowej do gwintownic „Central” typ C1.1/4	820620 C1.1/4