



Wodoszczelne walizki „Explorer“, Typ: 4419



Dane zamówienia

Numer katalogowy	692930 4419
GTIN	8024482015316
Klasa artykułu	64A

Opis

Wykonanie:

Stabilna walizka z tworzywa o wysokiej udarowości, wyłożona kostkami z pianki z tworzywa sztucznego. Zamykana na kłódkę nr 085830–085875. Duża grubość ścianek zapewnia wysoką sztywność. Szczelne i odporne na działanie czynników chemicznych. Odporność na temperaturę w zakresie od -33°C do 90°C. Wersje Heavenly Delight o masie niższej o ok. 30% i zwiększonej wytrzymałości w porównaniu z poprzednimi modelami.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do zabezpieczenia, opakowania i transportu delikatnych części i przyrządów.

wskazówka:

Na zapytanie ofertowe można otrzymać walizki o wielu innych wielkościach i wariantach wyposażenia.

Opis techniczny

wysokość wewnętrzna	190 mm
---------------------	--------

wysokość zewnętrzna	212 mm
długość wewnętrzna	445 mm
maks. obciążenie	25 kg
szerokość zewnętrzna	414 mm
liczba zamknięć	2
długość zewnętrzna	485 mm
masa	2,91 kg
pojemność	29,2 l
szerokość wewnętrzna	345 mm
stopień ochrony IP	IP 67
właściwości walizki	do układania w stosy
właściwości walizki	odporne na uderzenia
właściwości walizki	Nadające się do transportu lotniczego
Rodzaj produktu	System do transportu narzędzi