



Wodoszczelne walizki „Explorer“, Typ: 5822



Dane zamówienia

Numer katalogowy	692930 5822
GTIN	8024482008721
Klasa artykułu	64A

Opis

Wykonanie:

Stabilna walizka z tworzywa o wysokiej udarowości, wyłożona kostkami z pianki z tworzywa sztucznego. Zamykana na kłódkę nr 085830–085875. Duża grubość ścianek zapewnia wysoką sztywność. Szczelne i odporne na działanie czynników chemicznych. Odporność na temperaturę w zakresie od -33°C do 90°C. Wersje Heavenly Delight o masie niższej o ok. 30% i zwiększonej wytrzymałości w porównaniu z poprzednimi modelami.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do zabezpieczenia, opakowania i transportu delikatnych części i przyrządów.

wskazówka:

Na zapytanie ofertowe można otrzymać walizki o wielu innych wielkościach i wariantach wyposażenia.

Opis techniczny

szerokość wewnętrzna	440 mm
----------------------	--------

szerokość zewnętrzna	510 mm
pojemność	56,1 l
liczba bocznych uchwytów	2
wysokość wewnętrzna	220 mm
maks. obciążenie	36,7 kg
długość wewnętrzna	580 mm
liczba zamknięć	4
wysokość zewnętrzna	245 mm
długość zewnętrzna	650 mm
masa	8,4 kg
stopień ochrony IP	IP 67
właściwości walizki	do układania w stosy
właściwości walizki	odporne na uderzenia
właściwości walizki	Nadające się do transportu lotniczego
Rodzaj produktu	System do transportu narzędzi