



Wodoszczelne walizki „Explorer“, Typ: 7630



Dane zamówienia

Numer katalogowy	692930 7630
GTIN	8024482008806
Klasa artykułu	64A

Opis

Wykonanie:

Stabilna walizka z tworzywa o wysokiej udarowości, wyłożona kostkami z pianki z tworzywa sztucznego. Zamykana na kłódkę nr 085830–085875. Duża grubość ścianek zapewnia wysoką sztywność. Szczelne i odporne na działanie czynników chemicznych. Odporność na temperaturę w zakresie od -33°C do 90°C.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do zabezpieczenia, opakowania i transportu delikatnych części i przyrządów.

wskazówka:

Na zapytanie ofertowe można otrzymać walizki o wielu innych wielkościach i wariantach wyposażenia.

Opis techniczny

szerokość zewnętrzna	560 mm
szerokość wewnętrzna	485 mm

pojemność	113,1 l
liczba zamknięć	7
masa	16,4 kg
długość wewnętrzna	765 mm
wysokość zewnętrzna	355 mm
długość zewnętrzna	860 mm
liczba bocznych uchwytów	2
maks. obciążenie	81,8 kg
Liczba kół	2
wysokość wewnętrzna	305 mm
stopień ochrony IP	IP 67
właściwości walizki	do układania w stosy
właściwości walizki	odporne na uderzenia
właściwości walizki	Nadające się do transportu lotniczego
Rodzaj produktu	System do transportu narzędzi