

 **HALDER**

Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami, mieszanka gumowa (czarna), Ø korpusu / materiał: 80G mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	752800 80G
GTIN	4030618300083
Klasa artykułu	73W

Opis

Wykonanie:

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.

Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.

Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. **A** = z **korpusem aluminiowym**: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.

Wielk. **G** = z **korpusem z żeliwa ciągliwego**: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu części maszyn itp.

wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem **A** = korpus aluminiowy, **G** = korpus z żeliwa ciągliwego.

certyfiikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 165 mm

Ø robocza obuchów: 80 mm

długość trzonka: 400 mm

długość całkowita: 490 mm

masa bez obuchów: 2145 g

Opis techniczny

masa bez obuchów	2145 g
Ø robocza obuchów	80 mm
długość całkowita	490 mm

długość bijaka z obuchami	165 mm
materiał obudowy	staliwo
długość trzonka	400 mm
Materiał trzonka	drewniane
Seria	Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX
certyfiakat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
materiał wkładki	Kompozyt gumowy, czarny, średnio twardy

Akcesoria

Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka Ø korpusu / materiał 80G mm	753310 80G
Obuchy SIMPLEX z superplastiku, szt. do Ø obucha 80 mm	753700 80
Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 80L	753400 80L
Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 80	753400 80
Obuchy SIMPLEX z mieszanki gumowej, szt. do Ø obucha 80 mm	753500 80