



Groty 6-kątne, długie, chwyt E 6,3 profil Hex-Plus, z otworem, sześciokąt: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	674244 6
GTIN	4013288094346
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Jednocześnie, tzn. chwyt i ostrze stanowią jeden element. Trzpienie chwytu do bezpośredniego mocowania we wkrętarkach.

Profil 6 - kątny z otworem do śrub z gniazdem 6-kątnym z kołkiem zabezpieczającym.

Zastosowanie:

Do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym wg DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.
długość całkowita: 89 mm

Opis techniczny

sześciokąt	6 mm
długość całkowita	89 mm
grot 6-kątny do bitów	E6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski 6-kątny z otworem