

 **HALDER**

**Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami, mieszanka gumowa (czarna), Ø korpusu / materiał: 40A mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	752800 40A
GTIN	4030618300373
Klasa artykułu	73W

### Opis

#### Wykonanie:

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.

Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.

**Młotki montażowe**, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

#### Zastosowanie:

Wielk. **A = z korpusem aluminiowym**: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.

Wielk. **G = z korpusem z żeliwa ciągliwego**: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu części maszyn itp.

#### wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem **A** = korpus aluminiowy, **G** = korpus z żeliwa ciągliwego.

certyfiikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 110 mm

Ø robocza obuchów: 40 mm

długość trzonka: 280 mm

długość całkowita: 330 mm

masa bez obuchów: 245 g

### Opis techniczny

długość całkowita	330 mm
Materiał trzonka	drewniane
masa bez obuchów	245 g

długość bijaka z obuchami	110 mm
materiał obudowy	Aluminium
Ø robocza obuchów	40 mm
długość trzonka	280 mm
Seria	Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX
certyfiakat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
materiał wkładki	Kompozyt gumowy, czarny, średnio twardy

## Akcesoria

Obuchy SIMPLEX z miękkiego metalu, szt. do Ø obucha 40 mm	754000 40
Obuchy SIMPLEX z tworzywa sztucznego, szt. do Ø obucha 40 mm	753600 40
Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 40	753400 40
Obuchy SIMPLEX z tworzywa TPE-soft, szt. do Ø obucha 40 mm	753450 40
Obuchy SIMPLEX z mieszanki gumowej, szt. do Ø obucha 40 mm	753500 40
Obuchy SIMPLEX z superplastiku, szt. do Ø obucha 40 mm	753700 40
Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka Ø korpusu / materiał 40A mm	753310 40A
Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka Ø korpusu / materiał 40G mm	753310 40G