

HALDER**Młotki SIMPLEX z trzonkiem, bez wkładek wymiennych obuchów, Ø korpusu / materiał: 40A mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	753300 40A
GTIN	2050001008411
Klasa artykułu	73W

Opis**Wykonanie:**

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.

Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.

Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Młotki montażowe korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. **A** = z **korpusem aluminiowym**: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.

Wielk. **G** = z **korpusem z żeliwa ciągliwego**: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu części maszyn itp.

wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem **A** = korpus aluminiowy, **G** = korpus z żeliwa ciągliwego.

długość bijaka z obuchami: 110 mm

Ø robocza obuchów: 40 mm

długość trzonka: 280 mm

długość całkowita: 330 mm

masa bez obuchów: 245 g

Opis techniczny

masa bez obuchów	245 g
Ø korpusu	40 mm
Ø robocza obuchów	40 mm
długość całkowita	330 mm

długość trzonka	280 mm
materiał obudowy	aluminiowe.
długość bijaka z obuchami	110 mm
Seria	Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX

Akcesoria

Obuchy SIMPLEX z tworzywa TPE-soft, szt. do Ø obucha 40 mm	753450 40
Obuchy SIMPLEX z superplastiku, szt. do Ø obucha 40 mm	753700 40
Obuchy SIMPLEX z miękkiego metalu, szt. do Ø obucha 40 mm	754000 40
Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka Ø korpusu / materiał 40G mm	753310 40G
Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 40	753400 40
Obuchy SIMPLEX z mieszanki gumowej, szt. do Ø obucha 40 mm	753500 40
Obuchy SIMPLEX z tworzywa sztucznego, szt. do Ø obucha 40 mm	753600 40
Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka Ø korpusu / materiał 40A mm	753310 40A