



Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami z miękkiego metalu, Ø korpusu / materiał: 40G mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	753200 40G
GTIN	4030618300281
Klasa artykułu	73W

Opis

Wykonanie:

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.

Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.

Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. **G** = z **korpusem z żeliwa ciągliwego**: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu części maszyn itp.

wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem **A** = korpus aluminiowy, **G** = korpus z żeliwa ciągliwego.

certyfikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 110 mm

Ø robocza obuchów: 40 mm

długość trzonka: 280 mm

długość całkowita: 330 mm

masa bez obuchów: 440 g

Opis techniczny

długość trzonka	280 mm
masa bez obuchów	440 g
długość całkowita	330 mm
materiał obudowy	staliwo

Ø robocza obuchów	40 mm
Materiał trzonka	drewniane
długość bijaka z obuchami	110 mm
Seria	Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX
certyfikat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
materiał wkładki	Metal miękki, srebrny, twardy

Akcesoria

Obuchy SIMPLEX z tworzywa sztucznego, szt. do Ø obucha 40 mm	753600 40
Obuchy SIMPLEX z superplastiku, szt. do Ø obucha 40 mm	753700 40
Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka Ø korpusu / materiał 40G mm	753310 40G
Obuchy SIMPLEX z tworzywa TPE-soft, szt. do Ø obucha 40 mm	753450 40
Obuchy SIMPLEX z mieszanki gumowej, szt. do Ø obucha 40 mm	753500 40
Obuchy SIMPLEX z miękkiego metalu, szt. do Ø obucha 40 mm	754000 40
Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 40	753400 40