



## Groty 6-kątne, długie, chwyt E 6,3 profil Hex-Plus, sześciokąt / długość całkowita: 6/89 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 674247 6/89   |
| GTIN             | 4013288191847 |
| Klasa artykułu   | 63H           |

### Opis

#### Wykonanie:

Jednoczęściowe, tzn. chwyt i ostrze stanowią jeden element. Trzpienie chwytu do bezpośredniego mocowania we wkrętarkach.

Od wielk. 6/89 z grotem 6 - kątnym przechodzącym na wskroś.

#### Zastosowanie:

Do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym wg DIN 7426.

#### Norma:

**DIN ISO 1173**

#### Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.  
długość całkowita: 89 mm

### Opis techniczny

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| długość całkowita                     | 89 mm               |
| sześciokąt                            | 6 mm                |
| grot 6-kątny do bitów                 | E6,3                |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak trzpieniowy |