

 **HALDER**
Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami z miękkiego metalu, Ø korpusu / materiał: 50G mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	753200 50G
GTIN	4030618300298
Klasa artykułu	73W

Opis
Wykonanie:

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.

Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.

Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. **G** = z **korpusem z żeliwa ciągliwego**: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu części maszyn itp.

wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem **A** = korpus aluminiowy, **G** = korpus z żeliwa ciągliwego.

certyfikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 135 mm

Ø robocza obuchów: 50 mm

długość trzonka: 310 mm

długość całkowita: 365 mm

masa bez obuchów: 720 g

Opis techniczny

długość trzonka	310 mm
masa bez obuchów	720 g
długość bijaka z obuchami	135 mm
Materiał trzonka	drewniane

Ø robocza obuchów	50 mm
długość całkowita	365 mm
materiał obudowy	staliwo
certyfikat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
Seria	Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX
materiał wkładki	Metal miękki, srebrny, twardy

Aksesoria

Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka Ø korpusu / materiał 50G mm	753310 50G
Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 50	753400 50
Obuchy SIMPLEX z miękkiego metalu, szt. do Ø obucha 50 mm	754000 50
Obuchy SIMPLEX z tworzywa TPE-soft, szt. do Ø obucha 50 mm	753450 50
Obuchy SIMPLEX z tworzywa sztucznego, szt. do Ø obucha 50 mm	753600 50
Obuchy SIMPLEX z mieszanki gumowej, szt. do Ø obucha 50 mm	753500 50
Obuchy SIMPLEX z superplastiku, szt. do Ø obucha 50 mm	753700 50