



Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami z miękkiego metalu, Ø korpusu / materiał: 80G mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	753200 80G
GTIN	4030618300311
Klasa artykułu	73W

Opis

Wykonanie:

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.

Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.

Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. **G** = z **korpusem z żeliwa ciągliwego**: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu części maszyn itp.

wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem **A** = korpus aluminiowy, **G** = korpus z żeliwa ciągliwego.

certyfikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 165 mm

Ø robocza obuchów: 80 mm

długość trzonka: 400 mm

długość całkowita: 490 mm

masa bez obuchów: 2145 g

Opis techniczny

materiał obudowy	staliwo
Materiał trzonka	drewniane
długość trzonka	400 mm
długość całkowita	490 mm

Ø robocza obuchów	80 mm
długość bijaka z obuchami	165 mm
masa bez obuchów	2145 g
certyfiakat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
Seria	Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX
materiał wkładki	Metal miękki, srebrny, twardy

Aksesoria

Obuchy SIMPLEX z miękkiego metalu, szt. do Ø obucha 80 mm	754000 80
Obuchy SIMPLEX z mieszanki gumowej, szt. do Ø obucha 80 mm	753500 80
Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 80L	753400 80L
Obuchy SIMPLEX z superplastiku, szt. do Ø obucha 80 mm	753700 80
Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka Ø korpusu / materiał 80G mm	753310 80G
Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 80	753400 80