

HALDER

Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami z miękkiego metalu, srebrna, Ø korpusu / materiał: 80Gmm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	753200 80G
GTIN	4030618300311
Klasa artykułu	73W

Opis**Wykonanie:**

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.

Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.

Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. **A** = z **korpusem aluminiowym**: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.

Wielk. **G** = z **korpusem z żeliwa ciągliwego**: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu części maszyn itp.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 753400, a korpusy młotków pod nr. 753310.

wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem **A** = korpus aluminiowy, **G** = korpus z żeliwa ciągliwego.

Opis techniczny

materiał obudowy	staliwo
Materiał trzonka	drewniane
długość trzonka	400 mm
długość całkowita	490 mm
masa	3,86 kg
Ø robocza obuchów	80 mm

długość bijaka z obuchami	165 mm
Seria	SIMPLEX
materiał wkładki	Metal miękki, twardy
kolor	srebrna
Rodzaj produktu	Młotek

Akcesoria

Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka do Ø obudowy / materiału obudowy 80G mm	753310 80G
Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do Ø obudowy 80 mm	753400 80
Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do Ø obudowy 80L mm	753400 80L
Obuchy SIMPLEX z mieszanki gumowej do Ø obucha 80 mm	753500 80
Obuchy SIMPLEX z superplastiku do Ø obucha 80 mm	753700 80
Obuchy SIMPLEX z miękkiego metalu do Ø obucha 80 mm	754000 80