



Młotki z wymiennymi obuchami nylonowymi i aluminiową częścią środkową, Ø obucha: 27 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	754160 27
GTIN	4045197680464
Klasa artykułu	71D

Opis

Wykonanie:

Mocna, metalowa część środkowa, trzonek z drewna hikorowego, z nylonową tuleją ochronną trzonka i klinem pierścieniowym. Odporne na obciążenia dynamiczne i ścieranie wkładki nylonowe są połączone z częścią środkową za pomocą podwójnego mocowania. Część środkowa z aluminium eloksalowanego na czarno.

Zalety:

Aluminiowa część środkowa = znaczne zmniejszenie masy. Pozwala to na duże wyczucie przy pracy i jednocześnie chroni przegub dłoni.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754180, trzonek zamienny zob. nr 751650.

długość bijaka z obuchami: 81 mm

długość trzonka: 300 mm

masa: 0,2 kg

Opis techniczny

masa	0,2 kg
długość bijaka z obuchami	81 mm
długość trzonka	300 mm
Ø obucha	27 mm

Aksesoria

Trzonek hikorowy z tulejką ochronną i klinem
pierścieniowym długość trzonka 300 mm

751650 300

Wymienne obuchy z nylonu, szt. Ø obucha 27 mm

754180 27