

**Młotki z tworz. sztucznego, z obuchem poliuretanowym, Ø obucha: 27 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	754200 27
GTIN	4013288001504
Klasa artykułu	73C

Opis**Wykonanie:**

Mocny, masywny korpus stalowy z osłonką trzonka i odpornymi na uderzenia obuchami. Z profilowanym trzonkiem.

Wkładki **poliuretanowe** (rdzawobrazowe), odporne na ścieranie i wykruszanie się.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754300, trzonek zamienny zob. nr 754400.

długość bijaka z obuchami: 90 mm

długość trzonka: 265 mm

masa: 0,276 kg

Opis techniczny

Ø korpusu	27 mm
długość trzonka	265 mm
długość bijaka z obuchami	90 mm
Ø obucha	27 mm
masa	0,276 kg
Materiał trzonka	Jesion
Seria	102
materiał wkładki	Uretan, średnio twardy

bezdrzutowe	nie
możliwość łączenia wkładek	tak

Akcesoria

Trzonek zamienny z klinem Pasuje do Ø główki 27 mm	754400 27
Obuchy zamienne z cellidoru, szt. Ø obucha 27 mm	754600 27
Obuchy poliuretanowe zamienne, szt. Ø obucha 27 mm	754300 27