

**Groty do wkrętów płaskich, chwyt E 6,3, szerokość ostrza / długość całkowita:
4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	674257 4
GTIN	2050001020680
Klasa artykułu	63E

Opis**Wykonanie:**

Jednoczęściowe, tzn. chwyt i ostrze stanowią jeden element. Trzpień chwytu do bezpośredniego mocowania we wkrętarkach.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem wg DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.

grubość ostrza: 0,6 mm

długość całkowita: 50 mm

Opis techniczny

długość całkowita	50 mm
szerokość ostrza	4 mm
grubość ostrza	0,6 mm
grot 6-kątny do bitów	E 6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski

Akcesoria

Zestaw bitów Precision Bits®, 10-elem.

675620