

**Młotki z tworz. sztucznego, z obuchem poliuretanowym, Ø obucha: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	754200 32
GTIN	4013288001511
Klasa artykułu	73C

**Opis****Wykonanie:**

Mocny, masywny korpus stalowy z osłonką trzonka i odpornymi na uderzenia obuchami. Z profilowanym trzonkiem.

Wkładki **poliuretanowe** (rdzawobrzazowe), odporne na ścieranie i wykruszanie się.

**Zastosowanie:**

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

**Część zamienna:**

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754300, trzonek zamienny zob. nr 754400.

długość bijaka z obuchami: 95 mm

długość trzonka: 280 mm

masa: 0,374 kg

**Opis techniczny**

Materiał trzonka	Jesion
Ø korpusu	32 mm
długość trzonka	280 mm
Ø obucha	32 mm
masa	0,374 kg
długość bijaka z obuchami	95 mm
Seria	102
materiał wkładki	Uretan, średnio twardy

bezdrzutowe	nie
możliwość łączenia wkładek	tak

---

## Akcesoria

Obuchy poliuretanowe zamienne, szt. Ø obucha 32 mm	754300 32
Trzonek zamienny z klinem Pasuje do Ø główki 32 mm	754400 32
Obuchy zamienne z cellidoru, szt. Ø obucha 32 mm	754600 32