

**Młotki z tworz. sztucznego, z obuchem poliuretanowym, Ø obucha: 40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	754200 40
GTIN	4013288001535
Klasa artykułu	73C

Opis**Wykonanie:**

Mocny, masywny korpus stalowy z osłonką trzonka i odpornymi na uderzenia obuchami. Z profilowanym trzonkiem.

Wkładki **poliuretanowe** (rdzawobrzazowe), odporne na ścieranie i wykruszanie się.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754300, trzonek zamienny zob. nr 754400.

długość bijaka z obuchami: 110 mm

długość trzonka: 320 mm

masa: 0,656 kg

Opis techniczny

Materiał trzonka	Jesion
masa	0,656 kg
Ø obucha	40 mm
długość trzonka	320 mm
Ø korpusu	40 mm
długość bijaka z obuchami	110 mm
Seria	102
materiał wkładki	Uretan, średnio twardy

bezdrzutowe	nie
możliwość łączenia wkładek	tak

Akcesoria

Trzonek zamienny z klinem Pasuje do Ø główki 40 mm	754400 40
Obuchy poliuretanowe zamienne, szt. Ø obucha 40 mm	754300 40
Obuchy zamienne z cellidoru, szt. Ø obucha 40 mm	754600 40