



Młotki z wymiennymi obuchami nylonowymi i aluminiową częścią środkową, Ø obucha: 50 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	754160 50
GTIN	4045197680495
Klasa artykułu	71D

Opis

Wykonanie:

Mocna, metalowa część środkowa, trzonek z drewna hikorowego, z nylonową tuleją ochronną trzonka i klinem pierścieniowym. Odporne na obciążenia dynamiczne i ścieranie wkładki nylonowe są połączone z częścią środkową za pomocą podwójnego mocowania. Część środkowa z aluminium eloksalowanego na czarno.

Zalety:

Aluminiowa część środkowa = znaczne zmniejszenie masy. Pozwala to na duże wyczucie przy pracy i jednocześnie chroni przegub dłoni.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754180, trzonek zamienny zob. nr 751650.

długość bijaka z obuchami: 117 mm

długość trzonka: 320 mm

masa: 0,48 kg

Opis techniczny

masa	0,48 kg
Ø obucha	50 mm
długość trzonka	320 mm
długość bijaka z obuchami	117 mm

Akcesoria

Wymienne obuchy z nylonu, szt. Ø obucha 50 mm

754180 50

Trzonek hikorowy z tulejką ochronną i klinem
pierścieniowym długość trzonka 320 mm

751650 320