

**Młotki z tworz. sztucznego, z obuchem poliuretanowym, Ø obucha: 50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	754200 50
GTIN	4013288001542
Klasa artykułu	73C

Opis**Wykonanie:**

Mocny, masywny korpus stalowy z osłonką trzonka i odpornymi na uderzenia obuchami. Z profilowanym trzonkiem.

Wkładki **poliuretanowe** (rdzawobrzazowe), odporne na ścieranie i wykruszanie się.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754300, trzonek zamienny zob. nr 754400.

długość bijaka z obuchami: 115 mm

długość trzonka: 340 mm

masa: 0,905 kg

Opis techniczny

masa	0,905 kg
długość trzonka	340 mm
Materiał trzonka	Jesion
długość bijaka z obuchami	115 mm
Ø korpusu	50 mm
Ø obucha	50 mm
Seria	102
materiał wkładki	Uretan, średnio twardy

bezodrzutowe	nie
możliwość łączenia wkładek	tak

Akcesoria

Trzonek zamienny z klinem Pasuje do Ø główki 50 mm	754400 50
Obuchy zamienne z cellidoru, szt. Ø obucha 50 mm	754600 50
Obuchy poliuretanowe zamienne, szt. Ø obucha 50 mm	754300 50