

**Młotki z tworzywa sztucz., z obuchem z cellidoru, Ø obucha: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	754500 22
GTIN	4013288001139
Klasa artykułu	73C

Opis**Wykonanie:**

Mocny, masywny korpus stalowy z osłonką trzonka i odpornymi na uderzenia obuchami. Z profilowanym trzonkiem.

Z odpornymi na uderzenia obuchami **z cellidoru** (żółte).

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754600, trzonek zamienny zob. nr 754400.

długość bijaka z obuchami: 75 mm

długość trzonka: 250 mm

masa: 0,193 kg

Opis techniczny

długość trzonka	250 mm
masa	0,193 kg
Ø korpusu	22 mm
Ø obucha	22 mm
Materiał trzonka	Jesion
długość bijaka z obuchami	75 mm
Seria	100
materiał wkładki	Cellidor, żółty, twardy

bezdrzutowe	nie
możliwość łączenia wkładek	tak

Akcesoria

Obuchy zamienne z cellidoru, szt. Ø obucha 22 mm	754600 22
Trzonek zamienny z klinem Pasuje do Ø główki 22 mm	754400 22
Obuchy poliuretanowe zamienne, szt. Ø obucha 22 mm	754300 22