

**Groty płaskie, chwyt E 6,3 , szerokość ostrza / długość całkowita: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	674260 8
GTIN	4013288011633
Klasa artykułu	63H

**Opis****Wykonanie:**

Jednoczęściowe, tzn. chwyt i ostrze stanowią jeden element. Trzpień chwytu do bezpośredniego mocowania we wkrętarkach.

**Zastosowanie:**

Do śrub z rowkiem wg DIN 3127.

**Norma:**

**DIN ISO 1173**

**Materiał:**

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.

grubość ostrza: 1,2 mm

długość całkowita: 50 mm

**Opis techniczny**

szerokość ostrza	8 mm
grubość ostrza	1,2 mm
długość całkowita	50 mm
grot 6-kątny do bitów	E6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie