



## Młotki z wymiennymi obuchami nylonowymi i stalową częścią środkową, Ø obucha: 22 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	754120 22
GTIN	4045197680402
Klasa artykułu	71D

### Opis

#### Wykonanie:

Mocna, metalowa część środkowa, trzonek z drewna hikorowego, z nylonową tuleją ochronną trzonka i klinem pierścieniowym. Odporne na obciążenia dynamiczne i ścieranie wkładki nylonowe są połączone z częścią środkową za pomocą podwójnego mocowania. część środkowa stalowa.

#### Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

#### Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754180, trzonek zamienny zob. nr 751650.  
długość bijaka z obuchami: 73 mm  
długość trzonka: 280 mm  
masa: 0,188 kg

### Opis techniczny

długość trzonka	280 mm
Ø obucha	22 mm
masa	0,188 kg
długość bijaka z obuchami	73 mm

## Aksesoria

Trzonek hikorowy z tulejką ochronną i klinem  
pierścieniowym długość trzonka 280 mm

751650 280

Wymienne obuchy z nylonu, szt. Ø obucha 22 mm

754180 22