



## Chwyty z magn. trwałym / pierścieniem osadczym sprężynującym, chwyt 6-kątny: 7-RUND



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	675010 7-RUND
GTIN	4013288017697
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Wykonanie:

System dwuczęściowy, tzn. uchwyt i bity oddzielnie. W przypadku zużycia należy wymienić tylko bit.

Adapter z magnesem i pierścieniem osadczym do bitów C 6,3 (magnes przytrzymuje wkręt).

#### wskazówka:

Swobodnie obracany adapter Rapidaptor jest dostępny w naszym eSklepie (nr 675035 rozm. 6,3F).

długość całkowita: 74 mm

czop lub gniazdo wyjściowe 6-kątne: D 6,3 (1/4 cala)

napęd od strony maszyny: Gniazdo bitów Ø 7 mm (złącze pletwowe)

### Opis techniczny

chwyt 6-kątny	7 mm
długość całkowita	74 mm
czop lub gniazdo wyjściowe 6-kątne	D 6,3 (1/4 cala)
napęd od strony maszyny	Gniazdo bitów Ø 7 mm (złącze pletwowe)
przystosowane do zastosowania maszynowego	tak