

**Młotki z tworzywa sztucz., z obuchem z cellidoru, Ø obucha: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	754500 32
GTIN	4013288001153
Klasa artykułu	73C

Opis**Wykonanie:**

Mocny, masywny korpus stalowy z osłonką trzonka i odpornymi na uderzenia obuchami. Z profilowanym trzonkiem.

Z odpornymi na uderzenia obuchami z **cellidoru** (żółte).

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754600, trzonek zamienny zob. nr 754400.

długość bijaka z obuchami: 95 mm

długość trzonka: 280 mm

masa: 0,374 kg

Opis techniczny

Materiał trzonka	Jesion
długość bijaka z obuchami	95 mm
długość trzonka	280 mm
Ø obucha	32 mm
Ø korpusu	32 mm
masa	0,374 kg
Seria	100
materiał wkładki	Cellidor, żółty, twardy

bezdrzutowe	nie
możliwość łączenia wkładek	tak

Akcesoria

Obuchy zamienne z cellidoru, szt. Ø obucha 32 mm	754600 32
Obuchy poliuretanowe zamienne, szt. Ø obucha 32 mm	754300 32
Trzonek zamienny z klinem Pasuje do Ø główki 32 mm	754400 32