



Bezdrzutowe młotki z obuchem nylonowym, trzonek hikorowy, Ø obucha: 60 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	754700 60
GTIN	7610733003495
Klasa artykułu	73B

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z trzpieniem i kołnierzem do mocowania obuchów. Obuchy wymienne z nylonu odpornego na ścieranie (o średniej twardości). **Tłumienie odrzutu** dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie, które podczas uderzenia przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

z trzonkiem z amerykańskiego drewna hikorowego.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładki zamienne zob. nr 754720, 754730 i 754740, hikorowe trzonki zamienne zob. nr 754840.

długość bijaka z obuchami: 120 mm

długość trzonka: 360 mm

długość całkowita: 420 mm

masa: 1,47 kg

Opis techniczny

długość bijaka z obuchami	120 mm
masa	1,47 kg
materiał obudowy	stal
Materiał trzonka	Drewno hikorowy
Ø obucha	60 mm

długość trzonka	360 mm
długość całkowita	420 mm
materiał wkładki	Nylon, biały
bezodrzutowe	tak

Akcesoria

Wymienne obuchy z nylonu, szt. baryłkowe Ø obucha 60 mm	754730 60
Trzonki hikorowe zam., z klinem do Ø główki 60 mm	754840 60
Wymienne obuchy z nylonu, szt. płaskie Ø obucha 60 mm	754720 60