

**Młotki z tworzywa sztucz., z obuchem z cellidoru, Ø obucha: 40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	754500 40
GTIN	4013288001177
Klasa artykułu	73C

Opis**Wykonanie:**

Mocny, masywny korpus stalowy z osłonką trzonka i odpornymi na uderzenia obuchami. Z profilowanym trzonkiem.

Z odpornymi na uderzenia obuchami z **cellidoru** (żółte).

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754600, trzonek zamienny zob. nr 754400.

długość bijaka z obuchami: 110 mm

długość trzonka: 320 mm

masa: 0,656 kg

Opis techniczny

Ø korpusu	40 mm
długość bijaka z obuchami	110 mm
Materiał trzonka	Jesion
masa	0,656 kg
Ø obucha	40 mm
długość trzonka	320 mm
Seria	100
materiał wkładki	Cellidor, żółty, twardy

bezdrzutowe	nie
możliwość łączenia wkładek	tak

Akcesoria

Trzonek zamienny z klinem Pasuje do Ø główki 40 mm	754400 40
Obuchy poliuretanowe zamienne, szt. Ø obucha 40 mm	754300 40
Obuchy zamienne z cellidoru, szt. Ø obucha 40 mm	754600 40