



Młotki z wymiennymi obuchami nylonowymi i stalową częścią środkową, Ø obucha: 32 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	754120 32
GTIN	4045197680426
Klasa artykułu	71D

Opis

Wykonanie:

Mocna, metalowa część środkowa, trzonek z drewna hikorowego, z nylonową tuleją ochronną trzonka i klinem pierścieniowym. Odporne na obciążenia dynamiczne i ścieranie wkładki nylonowe są połączone z częścią środkową za pomocą podwójnego mocowania. część środkowa stalowa.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754180, trzonek zamienny zob. nr 751650.
długość bijaka z obuchami: 87 mm
długość trzonka: 300 mm
masa: 0,357 kg

Opis techniczny

długość trzonka	300 mm
masa	0,357 kg
Ø obucha	32 mm
długość bijaka z obuchami	87 mm

Akcesoria

Trzonek hikorowy z tulejką ochronną i klinem
pierścieniowym długość trzonka 300 mm

751650 300

Wymienne obuchy z nylonu, szt. Ø obucha 32 mm

754180 32