



## Młotki z wymiennymi obuchami nylonowymi i stalową częścią środkową, Ø obucha: 40 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 754120 40     |
| GTIN             | 4045197680433 |
| Klasa artykułu   | 71D           |

### Opis

#### Wykonanie:

Mocna, metalowa część środkowa, trzonek z drewna hikorowego, z nylonową tuleją ochronną trzonka i klinem pierścieniowym. Odporne na obciążenia dynamiczne i ścieranie wkładki nylonowe są połączone z częścią środkową za pomocą podwójnego mocowania. część środkowa stalowa.

#### Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

#### Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754180, trzonek zamienny zob. nr 751650.  
długość bijaka z obuchami: 105 mm  
długość trzonka: 320 mm  
masa: 0,578 kg

### Opis techniczny

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| masa                      | 0,578 kg |
| długość trzonka           | 320 mm   |
| długość bijaka z obuchami | 105 mm   |
| Ø obucha                  | 40 mm    |

**Akcesoria**

Trzonek hikorowy z tulejką ochronną i klinem  
pierścieniowym długość trzonka 320 mm

751650 320

Wymienne obuchy z nylonu, szt. Ø obucha 40 mm

754180 40