



Bezdrzutowe młotki z obuchem nylonowym, trzonek hikorowy, Ø obucha: 22 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 754700 22 |
| GTIN | 7610733003433 |
| Klasa artykułu | 73B |

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z trzpieniem i kołnierzem do mocowania obuchów. Obuchy wymienne z nylonu odpornego na ścieranie (o średniej twardości). **Tłumienie odrzutu** dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie, które podczas uderzenia przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

z trzonkiem z amerykańskiego drewna hikorowego.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładki zamienne zob. nr 754720, 754730 i 754740, hikorowe trzonki zamienne zob. nr 754840.

długość bijaka z obuchami: 75 mm

długość trzonka: 250 mm

długość całkowita: 270 mm

masa: 0,167 kg

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|--------|
| długość bijaka z obuchami | 75 mm |
| długość trzonka | 250 mm |
| długość całkowita | 270 mm |
| materiał obudowy | stal |
| Ø obucha | 22 mm |

| | |
|------------------|---------------|
| Materiał trzonka | Drewno hikory |
| masa | 0,167 kg |
| materiał wkładki | Nylon, biały |
| bezodrzutowe | tak |

Akcesoria

| | |
|---|-----------|
| Wymienne obuchy z nylonu, szt. płaskie Ø obucha 22 mm | 754720 22 |
| Wymienne obuchy z nylonu, szt. baryłkowe Ø obucha 22 mm | 754730 22 |
| Trzonki hikorowe zam., z klinem do Ø główki 22 mm | 754840 22 |