

**Młotki z tworz. sztucznego, z obuchem poliuretanowym, Ø obucha: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	754200 22
GTIN	4013288001498
Klasa artykułu	73C

**Opis****Wykonanie:**

Mocny, masywny korpus stalowy z osłonką trzonka i odpornymi na uderzenia obuchami. Z profilowanym trzonkiem.

Wkładki **poliuretanowe** (rdzawobrzazowe), odporne na ścieranie i wykruszanie się.

**Zastosowanie:**

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

**Część zamienna:**

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754300, trzonek zamienny zob. nr 754400.

długość bijaka z obuchami: 75 mm

długość trzonka: 250 mm

masa: 0,193 kg

**Opis techniczny**

długość trzonka	250 mm
Materiał trzonka	Jesion
Ø korpusu	22 mm
masa	0,193 kg
Ø obucha	22 mm
długość bijaka z obuchami	75 mm
Seria	102
materiał wkładki	Uretan, średnio twardy

bezdrzutowe	nie
możliwość łączenia wkładek	tak

---

## Akcesoria

Trzonek zamienny z klinem Pasuje do Ø główki 22 mm	754400 22
Obuchy poliuretanowe zamienne, szt. Ø obucha 22 mm	754300 22
Obuchy zamienne z cellidoru, szt. Ø obucha 22 mm	754600 22