



## Kombinerki chromowane z 2-komponentowymi nasadkami, długość całkowita: 200 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	700940 200
GTIN	4045197416971
Klasa artykułu	71B

### Opis

#### Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).  
Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami, z przyczepną powłoką Haptoprene®.

#### Norma:

**DIN ISO 5746.**

#### Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.  
do cięcia twardego drutu do  $\varnothing$ : 2,5 mm  
do cięcia średnio twardego drutu do  $\varnothing$ : 3,8 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
do cięcia twardego drutu do $\varnothing$	2,5 mm
do cięcia średnio twardego drutu do $\varnothing$	3,8 mm
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	ergonomicznie optymalne nasadki z chwytliwą powierzchnią Santoprene®
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	chromowane

nieiskrzący

nie