

**Szczypce masywne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	700400 200
GTIN	4003773043089
Klasa artykułu	73F

**Opis****Wykonanie:**

Wydajne cięcie przy niskim nakładzie siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego.

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

**Norma:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiał:**

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

**Opis techniczny**

długość całkowita	200 mm
do cięcia drutu fortepianowego do Ø	2,2 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	2,8 mm
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	chromowane
nieiskrzący	nie

Rodzaj produktu

Szczypce wielofunkcyjne