



Bezdrzutowe młotki z obuchem nylonowym, trzonek hikorowy, Ø obucha: 35 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	754700 35
GTIN	7610733003464
Klasa artykułu	73B

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z trzpieniem i kołnierzem do mocowania obuchów. Obuchy wymienne z nylonu odpornego na ścieranie (o średniej twardości). **Tłumienie odrzutu** dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie, które podczas uderzenia przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

z trzonkiem z amerykańskiego drewna hikorowego.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładki zamienne zob. nr 754720, 754730 i 754740, hikorowe trzonki zamienne zob. nr 754840.

długość bijaka z obuchami: 105 mm

długość trzonka: 295 mm

długość całkowita: 330 mm

masa: 0,466 kg

Opis techniczny

masa	0,466 kg
Materiał trzonka	Drewno hikory
długość trzonka	295 mm
długość bijaka z obuchami	105 mm
Ø obucha	35 mm

materiał obudowy	stal
długość całkowita	330 mm
materiał wkładki	Nylon, biały
bezodrzutowe	tak

Akcesoria

Wymienne obuchy z nylonu, szt. płaskie Ø obucha 35 mm	754720 35
Wymienne obuchy z nylonu, szt. baryłkowe Ø obucha 35 mm	754730 35
Trzonki hikorowe zam., z klinem do Ø główki 35 mm	754840 35